

AEG**Slagskruvdragare, batteridrivnen slagskruvdragare****Beställningsdata**

Ordernummer	070229 BSB18SBL22
GTIN	4058546403430
Artikelklass	07A

Beskrivning**Utförande:****Batteridrivnen 2-växlad slagborrskruvdragare med borstlös motor.**

- Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
- 2-stegsväxel helt av metall med inkopplingsbart slagverk för borring i metall, sten och murverk.
- Vridmomentinställning i flera steg och avtagbar borrhuck.

Sub-Compact borrskruvdragare för bästa användarproduktivitet och ergonomi. Lämplig för användning i trånga utrymmen.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073841 – nr 073848.

Teknisk beskrivning

batterikapacitet	2 Ah
vikt	1,4 kg
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	<2,5 m/s ²

Datablad

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Litiumjon
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min ⁻¹
maximalt vridmoment mjukt	32 Nm
förpackning	Transportväska
tillverkarens beteckning	BSB 18SBL2-202C
typisk användning	Heavy Duty
Batterispänning	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
motorkonstruktion	borstlös
Antal ingående batterier	2
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	1750 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
maximalt vridmoment hårt	65 Nm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
Produktslag	Slagborrskruvdragare