

AEG

Slagskruvdragare 18 V, batteridrivna slagskruvdragare, max. skruvdiameter M16, verktygsfäste 1/2-tums utvändig fyrkant



Beställningsdata

Ordernummer	074016 BSS18HTF12
GTIN	4058546483005
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull 18 V batteridrivna slagskruvdragare med 1/2 tum fyrkantverktygsfäste.

- **LED-belysning av arbetsområdet.**
- **Handtag med softgrip-hölje.**
- **Bälteskrok.**
- **Inställning av vridmomentet i 4 steg inklusive AutoStop för optimal åtdragning och lossning av hjulmuttrar.**
- **Borstlös motor.**

leveransinnehåll:

Utan batteri och utan laddare, i kartong.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073841 – 073848

Teknisk beskrivning

typisk användning	Heavy Duty
vikt	3,05 kg

maximalt vridmoment	1220 Nm
Batterispänning	18 V
fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
Antal ingående batterier	0
tillverkarens beteckning	BSS 18HTF12BL-0
Batterityp	Litiumjon
slaghastighet	0 - 1900 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
mått verktygshållare	1/2 tum
Produktslag	Slagskruvdragare