

**Datalogger med Bluetooth® wireless technology, Typ: 174T****Beställningsdata**

Ordernummer	474203 174T
GTIN	4029547027789
Artikelklass	47B

Beskrivning**Utförande:**

Smidig datalogger med display. Internt minne för 16000 mätvärden. Hög datasäkerhet, även med tomt batteri. Mättakten inställbar mellan 1 min. och 24 h. Batterilivslängd > 1 år (mättakt 15 min, 25 °C). Tidsbesparande och intuitiv dataavläsning via USB-C. Professionell programvara med exportfunktion till Excel för programmering av loggern och för dataanalys samt loggning i PDF-format.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive väggållare, 2 batterier nr 081560 strl. CR2032, kalibreringsprotokoll.

Teknisk beskrivning

felgräns temperatur	±0,5 °C
Kalibrering	I9
IP-skyddsklass	IP 65

Datablad

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Bredd	38 mm
Längd	60 mm
höjd	18,5 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	2
mätområde temperatur	-30 - 70 °C
datautgång	Bluetooth®-gränssnitt
Minne	16000 mätvärden
Produktslag	Datalogger

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/474203-174T>