

**Weldonhållare, SK 40, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302420 16
GTIN	4250122600275
Artikelklass	36E

**Beskrivning****Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Teknisk beskrivning**

utkragningenslängd A-mått	63 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
gängaM	M16
totallängd L	156 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	SK 40
Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Weldonhållare

## Tillbehör

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40

DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16