

**Kärnborr HSS Skärdjup 55 mm, TiAlN, Ø DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118822 16
GTIN	4069515029445
Artikelklass	12D

Beskrivning**Utförande:**

Passar till alla vanliga magnetborrmaskiner. Mycket god bearbetning genom optimerad skärgeometri. Går lätt att slipa om. Med Weldonskaft – Ø **19 mm**.

HSS med speciell TiAlN-beläggning för bättre skäregenskaper (förhindrar löseggsbildning).

Användningsdata:

På mobila magnet- eller stationära pelarborrmaskiner för håltagning av stora hål i stålkonstruktioner. Kärnborret skär endast ut en tunn ring ur materialet. Borrkärnan stöts ut via ett utstötarstift med hjälp av fjäderkraft.

leveransinnehåll:

Utan utstötarstift.

OBS!:

För smörjning av kärnborr rekommenderas högeffektiv skärolja (se nr 084210).

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	16 mm
Skaft-Ø	19,05 mm
totallängd L	85,5 mm
Arbetsdjup	55 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm

Skaft	weldon-skaft
Produktslag	Kärnborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
GG	lämplig		
GGG	lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		