

**OZ-hylschuckar, SK 40, spännvidd: 2-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Artikelklass	36E

**Beskrivning****Utförande:**

Lagrad spännmutter.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i OZ-spännhylsor enligt DIN 6388 form A och B.

**Specialtillbehör:**

OZ-spännhylsor nr 309540 – 309560, sats nr 309562 (typ 462 E) för strl 2 – 25, haknyckel nr 628400.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	2 - 25 mm
Lös hylsmutter nr 309670	2 - 25
gängaM	M16
utkragningslängd A-mått	66 mm
passande haknyckel nr 628400	58/62
totallängd L	159 mm
Utvändig-Ø D	60 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	2-25 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	DIN 2080

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309550 12
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 18 mm	309550 18
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 58/62 mm	628400 58/62
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309550 16
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 24 mm	309550 24
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 23 mm	309550 23
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 5 mm	309550 5
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 21 mm	309550 21
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 11 mm	309550 11
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 15 mm	309550 15
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40

OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 13 mm	309550 13
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 22 mm	309550 22
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309550 6
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309550 10
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309550 8
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 14 mm	309550 14
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 7 mm	309550 7
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
OZ-hylsmuttrar chuckspännvidd 2-25 mm	309670 2-25
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 19 mm	309550 19
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 25 mm	309550 25
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 9 mm	309550 9
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 4 mm	309550 4
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 20 mm	309550 20
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 17 mm	309550 17