

**MK-uttag, Typ: 2/19****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 118922 2/19   |
| GTIN         | 4069515031684 |
| Artikelklass | 12D           |

**Beskrivning****Användningsdata:**

För infästning av kärnborrh i stationära bormaskiner.

**Passar till:**

Kärnborrh med Weldonskaft Ø 19 mm.

**Teknisk beskrivning**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| passar för kärnborrh-Ø | 12 - 60 mm |
| Skaft-Ø                | 19 mm      |
| morsekona MK storlek   | 2          |
| kylsmörjning           | manuell    |
| Produktslag            | fäste      |