

Garant**Master Mute utbytbart skärhuvud, vänster, för CN.. Vändskär****Beställningsdata**

Ordernummer	265101 40/12
GTIN	4069515031745
Artikelklass	29E

Beskrivning**Passar till:**

Vibrationsdämpande borrstångsskaft nr 265060 – 265076.

Teknisk beskrivning

Skruv för fastspänningsanordning	259021 8
Passande vändskär	CN.. 1204..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	50 mm
Serie	Master Mute
Mittförsjutning L_3	27 mm
totallängd L	33 mm
Spännkonsol	259038 21
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	269005 22

Skruv för underläggsplatta	269013 9
Skaftdiameter D _s	40 mm
Antal kylkanaler	3
Användning	vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/265101-40/12>