

**Borrskruvdragare, batteridrivnen borrarskruvdragare****Beställningsdata**

Ordernummer	074800 ISR1830PHX
GTIN	4053423255263
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

Konsekvent, pålitlig och prisvärd 18V-smart-lösning för industriella monteringslinjer.

- **Precisionskoppling: Ingen överkoppling när ett inställt vridmoment har uppnåtts. (Minskar kopplingslitage).**
- **Industriell ergonomi: Extrem kompakthet för hög flexibilitet. Optimerad greppstorlek och låg vikt för industriell montering.**

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073851 – nr 073866.

Teknisk beskrivning

typisk användning	Heavy Duty
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Batterispänning	18 V

Datablad

vikt	0,7 kg
Antal ingående batterier	0
Tomgångsvarvtal	0 - 1400 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	IRS 18V-30 P-HX
fästprofil verktygshållare	Invändig sexkant
maximalt vridmoment	30 Nm