

**Borrskruvdragare, batteridrivnen borrhkruvdragare****Beställningsdata**

Ordernummer	074800 ISR18V30P
GTIN	4053423254853
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

Konsekvent, pålitlig och prisvärd 18V-smart-lösning för industriella monteringslinjer.

- **Precisionskoppling: Ingen överkoppling när ett inställt vridmoment har uppnåtts. (Minskar kopplingslitage).**
- **Industriell ergonomi: Extrem kompakthet för hög flexibilitet. Optimerad greppstorlek och låg vikt för industriell montering.**

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073851 – nr 073866.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Tomgångsvarvtal	0 - 1400 min ⁻¹
vikt	0,7 kg
Batterityp	Litiumjon

Datablad

typisk användning	Heavy Duty
tillverkarens beteckning	ISR 18V-30 P
maximala vibrationer enligt EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Antal ingående batterier	0
fästprofil verktygshållare	Snabbchuck
maximalt vridmoment	30 Nm