

**Roterande minifil GARANT Master Uni – medel, VHM, Typ: C0313****Beställningsdata**

Ordernummer	546906 C0313
GTIN	4069515032094
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Roterande HM-minifil med skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	3 mm
Serie	Master Uni
huvudlängd	13 mm
Formbeskrivning	Cylindrisk
Huvud-Ø	3 mm
totallängd	40 mm
Skärmaterial	VHM
Långfäste	nej
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Datablad

Alu Mg	begränsat lämplig
Stål < 900 N/mm ²	lämplig
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
INOX	lämplig
Ti	lämplig
GG(G)	lämplig
Uni	lämplig