

Arbetsplattform för gaffeltruck, Typ: 1040X1200**Beställningsdata**

Ordernummer	919981 1040X1200
GTIN	4052462012004
Artikelklass	94B

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsplattform med stabil stålörskonstruktion av runda ör med heltäckande fallsäkring, inklusive 2 fästanordningar för personlig skyddsutrustning. Bakvägg av trådgaller, halsäker arbetsplattform. Med fällbart skyddsgaller. Tvärgående upptagning med gaffeltruck på den breda sidan. Insticksbultssäkring förhindrar att gafflarna glider. Med förzinkad verktygsförvaring. Bröstningshöjd 1,10 m.

Användningsdata:

För säkert arbete vid reparations- och underhållsarbeten på höga platser, takbelysning osv.

Norm:

TÜV-provad enligt DGUV (tysk lagstadgad olycksfallsförsäkring) 208-031.

Lackering:

Gulorange RAL 2000 **lackerad**.

OBS!:

Följ de landsspecifika bestämmelserna när du använder arbetsplattformar med gaffeltruck. Lämpliga arbetsplattformar för Österrike (provade av TÜV Austria) och Belgien på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Djup	1040 mm
------	---------

Datablad

vikt	91 kg
bärförmåga	300 kg
stödyta djup	800 mm
Gaffelfickor mått A	200 mm
Bredd	1200 mm
Gaffelfickor mått D	80 mm
stödyta bredd	1200 mm
avstånd, gaffelfickor B	600 mm
höjd	1990 mm
Fäste, gaffeltruck	Tvärgående fäste
Produktslag	Arbetsplattform