

**Slagskruvdragare, batteridrivna slagskruvdragare****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 070113 GSB1865 |
| GTIN         | 4053423321135  |
| Artikelklass | 03B            |

**Beskrivning****Utförande:**

**Bosch batteridrivna slagskruvdragare** för mycket krävande skruvdragnings-, borrar- och slagborttällämpningar.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** skyddar motorn mot överlast.
- **Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.**
- **Praktiskt bältesclips (inte 070104).**
- **Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.**
- **Snabborrchuck.**

Med **borstlös EC-motor.**

**leveransinnehåll:**

**Exkl. batteri,** exkl. laddare och med L-BOXX.

**OBS!:**

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – nr 073866.

**Teknisk beskrivning**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| lämpligt för material | metall |
|-----------------------|--------|

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| typisk användning                                     | Strong                    |
| vikt                                                  | 1,1 kg                    |
| motorkonstruktion                                     | borstlös motor            |
| maximalt vridmoment mjukt                             | 31 Nm                     |
| förpackning                                           | Systemväska, (L-Boxx)     |
| maximal slagfrekvens                                  | 27000 min <sup>-1</sup>   |
| spännvidd snabbchuck                                  | 1,5 - 13 mm               |
| Energiförsörjning                                     | Batteridriven             |
| maximal spiralborr-Ø i trä                            | 35 mm                     |
| maximalt vridmoment hårt                              | 65 Nm                     |
| maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion  | 11 m/s <sup>2</sup>       |
| maximalt varvtal 1:a växeln                           | 0 - 605 min <sup>-1</sup> |
| Antal ingående batterier                              | 0                         |
| Batterispänning                                       | 18 V                      |
| maximalt varvtal 2:a växeln                           | 2300 min <sup>-1</sup>    |
| tillverkarens beteckning                              | GSB 18V-65                |
| maximal spiralborr-Ø i stål                           | 13 mm                     |
| Batterityp                                            | Litiumjon                 |
| maximal spiralborr-Ø i betong                         | 13 mm                     |
| maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | 1,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Produktslag                                           | Slagborrskruvdragare      |