

**Eldriven vinkelslip GWS, för skivdiameter på 125 mm, med återstartspärr****Beställningsdata**

Ordernummer	077109 7-115E
GTIN	3165140823739
Artikelklass	03C

Beskrivning**Utförande:**

720 W 115 mm vinkelslip med liten greppomkrets, erbjuder optimerad ergonomi för arbete utan att bli trött.

• **Varvtalsförvalet möjliggör många olika tillämpningar.**

leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	1,9 kg
effektförbrukning	720 W
Återstartspärr	ja
maximalt kapdjup	28 mm
varvtalsområde	2800 - 11000 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	6,5 m/s ²
nätfrekvens	50 Hz
tillverkarens beteckning	GWS 7-115E

Datablad

maximal skiv-Ø	115 mm
märkspänning	230 V
Produktslag	Vinkelslipmaskiner