

**uvex****Skyddshjälm uvex pronamic B-WR, Färg: YELLOW****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 097706 YELLOW |
| GTIN         | 4031101960098 |
| Artikelklass | 04U           |

**Beskrivning****Utförande:**

Pronamic står för optimalt skydd (**protection**) och dynamik (**dynamic**). Lätt hjälmskal av HDPE (High Density Polyethylene) med **tre variabelt inställbara ventilationsöppningar** för maximal ventilation. Den optimerade geometrin för huvudbandet och det stora nackstödet sörjer för en extremt bekväm passform. Adaptersystemet tillåter en kombination med visir, hjälpkapslar och hjälmlampor. **Beständig mot kyla ned till -30 °C** och skydd mot stänk av flytande metall (MM).

- **Sexpunkts rem**
- **30 mm Euro Slot-fäste**
- **Svettrem av konstläder**
- **Rak form**
- **Med snabbblås och stort nackstöd**

**Användningsdata:**

industri, byggindustri, montage

**Norm:**

DIN EN 397

**Teknisk beskrivning**

|                |         |
|----------------|---------|
| vikt           | 406 g   |
| Breddjustering | Vridlås |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Serie              | uvex pronamic                      |
| Färg               | gul                                |
| Storlek            | 51 - 65 cm                         |
| hjälmegenskap      | Skyddsegenskap ned till -30 °C     |
| hjälmegenskap      | Skydd mot stänk av flytande metall |
| Material hjälmskal | HDPE                               |
| Norm               | DIN EN 397                         |
| Produktslag        | Skyddshjälm                        |