



Verktygslåda XL 2 Trolley electric, 60 delar, Antal delar: 60



Beställningsdata

Ordernummer	680110 60
GTIN	4010995457952
Artikelklass	66H

Beskrivning

Utförande:

XL 2 Trolley erbjuder ett optimalt förvaringsutrymme och flexibel organisation för mångsidig användning. Med 92 öglor, två insticksmoduler, ett dokumentfack och ett fack för smådelar och individuellt justerbar bottenlayout sörjer för ordning och snabb åtkomst till verktyg. Ergonomiska och isolerade skruvverktyg för säkert arbete på elektriska anläggningar, testade enligt IEC 60900.

- **Bekväm transport: extra långt teleskophandtag och smidiga hjul för enkel transport.**
- **Säkert: Gastryckspjäll förhindrar oönskade snäppningar och skyddar fingrarna.**
- **Robust: Tillverkad av motståndskraftig polypropylen (PP), perfekt för lufttransport tack vare lufttryckkompenseringsventilen.**

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

VDE-skruvmejslar med spårskruvar: Vardera 1 st storlek 3,5; 4,0; 5,5 mm

VDE-skruvdragare för Phillips: Vardera 1 st storlek PH1; PH2

Elektriker-trämåttstock 2 m, metrisk: 1 St.

Elektriker-vattenpass 400 mm: 1 St.

VDE-skruvdragare med bitsmagasin, blandad med 4 slimBits: 1 St.

Presstång för ändhylsor: 1 st 0,08–16 mm²

Stiftnyckelset, 9 delar, hållare med sexkanthuvud; matt förkromad: 1 St.

VDE-avisoleringsmultiverktyg för rund kabel 125 mm: 1 St.

VDE-kombinationstång med extra lång skäregg 180 mm: 1 St.

VDE-sidavbitare 160 mm: 1 St.

VDE-spetstång med skäregg, rak form, 200 mm: 1 St.

Bitssortiment, 31 delar, blandat, för Phillips; för Pozidriv; för spår: 1 St.

Kabelskärare med öppningsbar/stängbar öppningsfjäder i blister 210 mm: 1 St.

Verktyglåda XL 2 Trolley, tom: 1 St.

Teknisk beskrivning

höjd	440 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Bredd	520 mm
Djup	277 mm