

**Garant****Master Mute utbytbart skärhuvud, höger, för VC.. Vändskär****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 265230 16/11  |
| GTIN         | 4069515035842 |
| Artikelklass | 29E           |

**Beskrivning****Passar till:**

Vibrationsdämpande borrarstängsskaft nr 265060 – 265076.

**Teknisk beskrivning**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Serie                                   | Master Mute |
| Vändskärsskruv                          | 269028 38   |
| totallängd L                            | 8 mm        |
| Passande vändskär                       | VC.. 1103.. |
| Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$ | 25 mm       |
| Mittförskjutning $L_3$                  | 16 mm       |
| Vändskärsstorlek                        | 11 mm       |
| Skaftdiameter $D_s$                     | 16 mm       |
| Antal kylkanaler                        | 3           |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Användning  | Höger     |
| Invändig    | ja        |
| Produktslag | Skärhuvud |

### Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/265230-16/11>