

**Digitala mätur med pekmanövrering Avläsning 0,01 mm, Mätområde: 50mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 434311 50     |
| GTIN         | 4059192066567 |
| Artikelklass | 43A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay).

Framsida i härdat glas med **slitagefria pekskärmar**, 3 FÖRINSTÄLLDA värden, LED-färgdisplay beroende på toleransläge.

**Funktion:**

FÖRINSTÄLLNING, tolerans, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktion (knappås i menyn). Dataöverföring möjlig. IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing > 1$  mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498941.

**Teknisk beskrivning**

## Datablad

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Höljes-Ø                                     | 58,4 mm                    |
| omkopplingsbar avläsning                     | 0,01 mm                    |
| omkopplingsbar avläsning                     | 0,0005 tum                 |
| Antal ingående batterier                     | 1                          |
| mätområde                                    | 50 mm                      |
| Kalibrering                                  | C1                         |
| Mätavvikelse E MPE (mätområde)               | 0,02 mm                    |
| mätkraft                                     | 1,25–2,70 N                |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivnen             |
| inspänningsskaft-Ø h6                        | 8 mm                       |
| Husets tjocklek                              | 35,8 mm                    |
| IP-skyddsklass                               | IP 42                      |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2450              |
| öglä på mätarets baksida                     | nej                        |
| Norm                                         | Verkstadsnorm              |
| omkopplingsbar avläsning                     | mm / tum                   |
| datautgång                                   | USB-gränssnitt             |
| datautgång                                   | Digimatic-gränssnitt       |
| Mätvärdesminne                               | MAHR Reference-Lock-system |
| Mätteknik                                    | digital                    |
| Produktslag                                  | Mätur                      |