



Digitala mätur med pekmanövrering Avläsning 0,01 mm, Mätområde: 12,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	434311 12,5
GTIN	4059192066543
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

Digitalt mätur med **mycket stor** sifferdisplay och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay).

Framsida i härdat glas med **slitagefria pekskärmar**, 3 FÖRINSTÄLLDA värden, LED-färgdisplay beroende på toleransläge.

Funktion:

FÖRINSTÄLLNING, tolerans, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktion (knapplås i menyn). Dataöverföring möjlig. IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

Teknisk beskrivning

Datablad

Husets tjocklek	35,8 mm
Höljes-Ø	58,4 mm
Antal ingående batterier	1
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
mätområde	12,5 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
mätkraft	0,65–0,90 N
IP-skyddsklass	IP 42
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	C1
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,02 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
öglä på mätarets baksida	nej
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Produktslag	Mätur