

**24seven LEVEL vägcellssystem – fristående system, Typ: 42****Beställningsdata**

Ordernummer	979440 42
GTIN	4069515036481
Artikelklass	9SW

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX vägcellssystem i modern industriell design. Hölje med robust ram, inklätt med alu-cobondplattor. Frontdörrar av högklassig svetsad plåtkonstruktion med siktfönster av stabilt plexiglas.

- **Invändig LED-belysning som standard.**
- **Lyftvagnssockel med justerbara fötter.**
- **Med hjälp av de integrerade vägcellerna identifierar HOLEX 24seven LEVEL automatiskt plockningen av artiklarna och säkerställer en komplett, helautomatisk påfyllning.**

Standardkonfiguration med 42 vägcelllådor fördelade på 8 hyllor. Boxarna är installerade på tre olika hyllstorlekar S, M, L i systemet.

Hylla S: 7 boxar för små artiklar upp till 10 kg per box.

Hylla M: 5 boxar för medelstora artiklar upp till 15 kg per box.

Hylla L: 4 boxar för stora artiklar upp till 20 kg per box.

leveransinnehåll:

Pekskärm 10 tum, mini-PC inklusive programvara, operativsystem WIN 11 på engelska.

Lackering:

Stomme och lock lackerade i ljusgrå RAL 7035, frontdörrar och sockel pulverbelagda i antracit RAL 7016.

OBS!:

Boxantalet av HOLEX 24seven LEVEL kan konfigureras individuellt en gång för varje kund med sina tre olika fackstorlekar (S, M, L) allt efter artikelsortiment för utlämning. Fråga din rådgivare.

Teknisk beskrivning

höjd	2000 mm
Bredd	1000 mm
Djup	500 mm
Serie	24seven LEVEL
vikt	350 kg
Antal boxar B	20
Lastkapacitet per box B	15 kg
Lastkapacitet per box C	20 kg
Antal boxar C	8
Totalt antal boxar	42
Antal boxar A	14
Lastkapacitet per box A	10 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	640 kg
Produktslag	Varuutlämningssystem

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/979440-42>