

FLUKE.

Tånginstrument, Typ: 376FC**Beställningsdata**

Ordernummer	473290 376FC
GTIN	195112123911
Artikelklass	47H

Beskrivning**Utförande:**

Tånginstrument med stor, lättavläst LCD-display i smal och ergonomisk design. Mät spänning och ström beröringsfritt. Fluke Connect-programvara för registrering och analys av mätresultat. Mätning av extremt höga strömstyrkor med den flexibla strömtransformatorn iFlex®.

Norm:

EN 61010-1

leveransinnehåll:

Inkl. mätledningar och stoppad bärväska. Batterier 2 st nr 081561 storlek LR6.

Teknisk beskrivning

visningsområde	6000
minnesfunktion	HOLD, MAX/MIN
maximal tångöppning	34 mm
resistans	0,1 Ω – 60 k Ω
överspänningskategori	CAT III 1000 V

överspänningskategori	CAT IV 600 V
likspänning DC	0,1 V – 1000 V
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
mätmetod	TRUE RMS (AC)
frekvens	5 Hz – 500 Hz
Antal ingående batterier	2
kapacitet	1 µF till 1000 µF
Energiförsörjning	Batteridrivnen
likström DC	0,1 A – 1000 A
växelström AC	0,1 A – 2500 A
grundnoggrannhet	2 %
växelspänning AC	0,1 V – 1000 V
Norm	EN 61010-1
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/473290-376FC>