

**Kombifräsdorn, SK 50 A = 55, Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302520 32
GTIN	4250122600848
Artikelklass	36E

Beskrivning**Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

Med kil – för fräsar **med längdspår**, t.ex. DIN 841.

Med medbringarring – för fräsar med **tvärspar**, DIN 1880.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	32
Lös medbringarring nr 309870	32
utkragningsslängd A-mått	55 mm
Frässpindellängd L ₄	38 mm
totallängd L	206 mm
Dorndiameter d ₁	32 mm
gängaM	M24
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	24 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32

Spännhylsa D ₁	32 mm
fäste	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/302520-32>