

**Batterdriven planslip, Typ: GSS18V-13****Beställningsdata**

Ordernummer	077322 GSS18V-13
GTIN	4059952606187
Artikelklass	03C

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomisk batteridrivnen planslip med borstlös motor:

- **Optimal kontroll på stora ytor tack vare utmärkt verktygsbalans.**
- **Snabba arbetsförlopp tack vare den borstlösa motorn och Bosch Professional 18 V-systemet.**
- **Intuitiv användning med tre utbytbara slipskivor.**

Teknisk beskrivning

slippapper längd (klämma)	100 mm
Batterispänning	18 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
slippapper bredd (kardborre)	110 mm
slippapper bredd (klämma)	110 mm
excenterfrekvens	20000 min ⁻¹
slippapper längd (kardborre)	100 mm

Datablad

maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
excenterrörelse	1,6 mm
Batterityp	Litiumjon
hålbild	8-faldig
vikt	1,1 kg
Produktslag	Planslip