

Garant**Sats med roterande filar 10 delar GARANT Master Uni – medel, VHM, Antal frässtift: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	546941 10
GTIN	4069515037303
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. Sortiment med utvalda roterande minifilar i de vanligaste formerna och måtten. skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

Vardera 1 st. 546906 storlek AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

Teknisk beskrivning

Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickejärn / aluminium)
förkortning tandning	Z9

Datablad

Serie	Master Uni
Skärmaterial	VHM
Skaft-Ø	3 mm
Antal frässtift	10
Produktslag	Roterande fil