

**Radio, batteri/nät, Typ: GPB18VH-6****Beställningsdata**

Ordernummer	073961 GPB18VH-6
GTIN	4053423301526
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

Robust, stänkvattenskyddad (IP54) byggradio för nät- och batteridrift. Kraftfull radio med laddningsfunktion för 12 V- och 18 V-batterier.

- **Förstklassigt ljud med DAB+, FM, Bluetooth®, AUX och Multi-Speaker-ljud.**
- **Kompatibel med L-BOXX för enkel transport av radion till alla byggplatser.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel, 2 buffertbatterier, AUX-anslutningskabel, utan batterier.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivnen
höjd	336 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
Batterityp	Litiumjon

Datablad

Längd	476 mm
IP-skyddsklass	IP 54
Antal ingående batterier	0
Bredd	249 mm
vikt	8,2 kg
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth®-gränssnitt
Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
Produktslag	Radio