

**GARANT Vap Tap maskingängtappar för bottenhål, ånganlöst, för metrisk gänga: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	146737 M3-12
GTIN	4069515037563
Artikelklass	13V

Beskrivning**Utförande:**

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut. Bestående av maskingängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Innehåll:

vardera 1 maskingängtapp M3 – M12 nr 135805

Teknisk beskrivning

Serie	Master Tap
Beläggning	ånganlöst
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Spiralvinkel	40 grad
Färgring	grön
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	18 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	begränsat lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/146737-M3-12>