



## ER-hylschuckar, SK 40, för ER-spännhylsstorlek: 40



### Beställningsdata

Ordernummer	302465 40
GTIN	4250122600114
Artikelklass	36E

### Beskrivning

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER/ESX-spännhylsor enligt ISO 15488-B / DIN 6499-B.

#### Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308981 – 309040, ER-satser nr 309024 – 309320, ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

### Teknisk beskrivning

spännvidd	4 - 26 mm
Reserv ER-spännmutter	40
För ER-spännhylsor	40
utkragningenslängd A-mått	80 mm
gängaM	M16
Utvändig-Ø D	63 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308992 20
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spännstångsats 23 delar 4-26 mm	309028
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm	309040 22

ER-spännhylsamed tätning nom. spann-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 4 mm	308990 4