



**Sats med roterande filar 10 delar Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM,
Antal frässtift: 10**



Beställningsdata

Ordernummer	546970 10
GTIN	4069515037631
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

HOLEX roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. Sortiment med utvalda roterande minifilar i de vanligaste formerna och måtten. skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 546910 strl. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.

Teknisk beskrivning

Serie	Filtandning Z7
Tandningsfinhetsgrad	medel

Datablad

Tandningstyp	m. sicksacktandning
förkortning tandning	Z7
Skärmaterial	VHM
Skaft-Ø	3 mm
Antal frässtift	10
Produktslag	Roterande fil