

Garant

**Sats med roterande filar 5 delar Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM,
Antal frässtift: 5**



Beställningsdata

Ordernummer	546965 5
GTIN	4069515037617
Artikelklass	51D

Beskrivning

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. Sortiment med utvalda roterande minifilar i de vanligaste formerna och måtten. skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 546908 strl. A0313; C0313; D0403; F0313; G0313.

Teknisk beskrivning

Tandningsfinhetsgrad	medel
Serie	Filtandning Z7
Tandningstyp	m. sicksacktandning

förkortning tandning	Z7
Skärmaterial	VHM
Skaft-Ø	3 mm
Antal frässtift	5
Produktslag	Roterande fil

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/546965-5>