

**Digital innermikrometer med datautgång, Mätområde: 12-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428931 12-16
GTIN	4059192064839
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgंगा för enkel byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

Innermikrometrar med förlängd spärrmekanism, snabba mätningar per spindelstigning på 1,5 mm. Praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med symboler, ABS.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 65
felgräns	0,004 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen

mått a	0,5 mm
standardmättdjup	64 mm
mätområde	12 - 16 mm
Antal ingående batterier	1
avläsning	0,001 mm
Batterityp	Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428931-12-16>