

**Digital innermikrometer med datautgång, Mätområde: 70-85mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 428931 70-85  |
| GTIN         | 4059192064914 |
| Artikelklass | 43A           |

**Beskrivning****Utförande:**

3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgänga för enkel byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

Innermikrometrar med förlängd spärrmekanism, snabba mätningar per spindelstigning på 1,5 mm. Praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med symboler, ABS.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.

**Teknisk beskrivning**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| mätområde                                    | 70 - 85 mm    |
| felgräns                                     | 0,005 mm      |
| standardmät djup                             | 97 mm         |
| IP-skyddsklass                               | IP 65         |
| Antal ingående batterier                     | 1             |
| mått a                                       | 0,5 mm        |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Batterityp               | Knappcell                  |
| avläsning                | 0,001 mm                   |
| Energiförsörjning        | Batteridrivnen             |
| Norm                     | DIN 863                    |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum                   |
| datautgång               | USB-gränssnitt             |
| datautgång               | Digimatic-gränssnitt       |
| Mätvärdesminne           | MAHR Reference-Lock-system |
| Mätteknik                | digital                    |
| förpackning              | Stabil box                 |
| Kalibrering              | B6                         |
| Produktslag              | 3-punkts innermikrometer   |

### Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428931-70-85>