

**Digital innermikrometersats med datautgång, Mätområde: 6-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428941 6-12
GTIN	4059192064976
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgänga för enkel byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

Innermikrometrar med förlängd spärrmekanism, snabba mätningar per spindelstigning på 1,5 mm. Praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med symboler, ABS.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 428931 med tillhörande inställningsringar.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mätområde	6 - 12 mm
inställningsring-Ø	8/10 mm

Datablad

antal mät huvuden	3
antal inställningsringar	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Knappcell
IP-skyddsklass	IP 65
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428941-6-12>