



Digital invändig snabbmätare med datautmatning och i-wi, Mätområde: 6-8mm



Beställningsdata

Ordernummer	428934 6-8
GTIN	4059192065478
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgänga för enkel byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

Invändiga snabbmätare med spakindragning över hela mätområdet. Stor vridbar (270 grader) pekskärm med praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med hjälp av 3 färglysdioder och symboler på displayen, ABS.

Dessutom med inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri dator.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.

i-wi Stick-trådlös mottagare nr 498912 strl. STICK.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivna
-------------------	---------------

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mått a	1,5 mm
IP-skyddsklass	IP 65
avläsning	0,001 mm
standardmät djup	58 mm
Antal ingående batterier	1
felgräns	0,004 mm
mätområde	6 - 8 mm
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428934-6-8>