

**Automatiksveitsmask optrel® helix clt, Typ: HELIX****Beställningsdata**

Ordernummer	097976 HELIX
GTIN	7640429872456
Artikelklass	09U

Beskrivning**Utförande:**

Automatiksveitsmasken optrel® helix clt har ett transparent **slide-up-visir** för snabbt byte till slipning och annat arbete. Den interna bländskyddsenheten med en patenterad näsöppning för bländskyddsskivan närmare ögonen och möjliggör därmed ett **större synfält** jämfört med vanliga bländskyddskassetter. Behagligt ljus och färgseende tack vare **ljusnivå i skyddsklass 2**. optrel **IsoFit®-huvudbandet** möjliggör en tredimensionell anpassning till alla huvudformer från S till XL.

Mörka skyddssteg: 4 – 12.

- **Ljussteg:** 2
- **Med 280 mAh litumpolymerbatteri, som kan laddas upp via ett mikro-USB-uttag och solceller (batteritid 300 till 500 laddningscykler)**
- **Färg:** svart
- **Synfält, svetsfilter:** Beroende på huvudbandets inställning ett 2,3 till 6,3 gånger så stort synfält för en 100 x 50 mm bländskyddskassett i industristandard

Användningsdata:

MIG-/ MAG-, elektrod-, WIG- och plasmasvetsning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Serie	optrel® helix clt
Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
Klassificering enligt EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Antal ingående batterier	1
Kopplingstid från mörk till ljus	100 - 2000 ms
Produktslag	Svetsmask

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/097976-HELIX>