

**Borrskruvdragare, batteridrivnen borrhuvdragare****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 075532 M12FHAC |
| GTIN         | 4058546563479  |
| Artikelklass | 03L            |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Robust borrhammare med pneumatiskt hammarslagverk.**
- **SDS-plus borrhäste.**
- **Slitstarkt metallväxelhus.**
- **Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.**

**Batteridrivnen kombihammare 12 V/5,0 Ah FUEL™ med borstlös POWERSTATE-motor.**

Optimerad för borrar på Ø 4–10 mm i betong och murverk. Redlink-Plus-elektronik – överlastskydd för lång livslängd på batteri, motor och växel.

**leveransinnehåll:**

**Nollversion – utan ackumulator, laddare och väska.** Inklusive laddare, 2 st 12 V/5 Ah High Output-batteri, HD-box.

**OBS!:**

Passande HM-slagborrmaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073801 – nr 073840.

**Teknisk beskrivning**

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| maximala vibrationer enligt EN | 10,5 m/s <sup>2</sup>      |
| varvtalsområde                 | 0 - 1200 min <sup>-1</sup> |

## Datablad

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Antal ingående batterier      | 0                      |
| vikt                          | 1,9 kg                 |
| Batterityp                    | Litiumjon              |
| slagenergi                    | 1,1 J                  |
| maximal spiralborr-Ø i stål   | 10 mm                  |
| spännvidd snabbchuck          | 1,5 - 13 mm            |
| maximal slagfrekvens          | 4410 min <sup>-1</sup> |
| maximal spiralborr-Ø i trä    | 13 mm                  |
| tillverkarens beteckning      | M12 FHAC16-0           |
| maximal spiralborr-Ø i betong | 13 mm                  |
| Batterispänning               | 12 V                   |
| Produktslag                   | Slagbormaskin          |