

**Borrskruvdragare, batteridrivnen borrhkruvdragare****Beställningsdata**

Ordernummer	075530 M12FHAC
GTIN	4058546563493
Artikelklass	03L

Beskrivning**Utförande:**

- **Robust hammarborr med pneumatiskt hammarslagverk.**
- **Slitstarkt metallväxelhus.**
- **Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.**

Batteridrivnen kombihammare 12 V/5,0 Ah FUEL™ med borstlös POWERSTATE-motor.

Optimerad för borrar på Ø 4–10 mm i betong och murverk. Redlink-Plus-elektronik – överlastskydd för lång livslängd på batteri, motor och växel

leveransinnehåll:

Inklusive laddare, 2 st 12V/5 Ah High Output-batteri, HD-box.

OBS!:

Passande HM-slagbormaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073801 – nr 073840.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i trä	13 mm
vikt	1,9 kg

Datablad

slagenergi	1,1 J
maximal slagfrekvens	4410 min ⁻¹
Antal ingående batterier	2
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
Batterispänning	12 V
tillverkarens beteckning	M12 FHAC16-502X
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
batterikapacitet	5 Ah
maximala vibrationer enligt EN	10,5 m/s ²
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
varvtalsområde	0 - 1200 min ⁻¹
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Slagbormaskin