

**Sladdlös rörkap, Typ: 4933498374****Beställningsdata**

Ordernummer	078218 4933498374
GTIN	4058546522438
Artikelklass	03L

Beskrivning**Utförande:**

Batteridrivnen kompakt rörkap med rostfritt skärhuvud. **Automatisk anpassning** till rördiametern. Minsta väggavstånd 43 mm. **Lämplig för rostfritt stål, C-stål och kopparrör.** Siktfnöstret på skärmekanismen och den inbyggda belysningen gör att användaren kan skära röret exakt.

leveransinnehåll:

Leverans i kartong, **utan** batteri och **utan** laddare.

OBS!:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073801 – nr 073840.

Teknisk beskrivning

vikt	3 kg
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	0
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Batterityp	Litiumjon
varvtalsområde	0 - 330 min ⁻¹
maximal rör-Ø koppar	35 - 54 mm

Datablad

Batterispänning	12 V
maximal rördiameter rostfritt stål	35 - 54 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Produktslag	Röravskärare