

**Kombifräsdorn, SK 40 A = 52, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302500 16 |
| GTIN | 4250122600763 |
| Artikelklass | 36E |

Beskrivning**Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

Med kil – för fräsar **med längdspår**, t.ex. DIN 841.

Med medbringarring – för fräsar med **tvärspar**, DIN 1880.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------|
| totallängd L | 162 mm |
| Dorndiameter d ₁ | 16 mm |
| utkragningslängd A-mått | 52 mm |
| Frässpindellängd L ₃ med medbringarring | 17 mm |
| Lös medbringarring nr 309870 | 16 |
| gängaM | M16 |
| Frässpindellängd L ₄ | 27 mm |
| passande specialnyckel nr 309840 | 16 |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 16 |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Spännhylsa D ₁ | 16 mm |
| fäste | SK 40 A = 52 |
| Norm | DIN 6358 |
| Hållare norm | DIN 2080 |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm |
| Produktslag | Påsticksdorn för fräs |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Fräslåsskruv för dorn-Ø 16 mm | 309860 16 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40 | 308806 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| Medbringarring för dorn-Ø 16 mm | 309870 16 |
| DragtapparForm A passar för konor 40 | 308600 40 |
| ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 16 | 309680 16 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40 | 308610 40 |
| ER-chucknyckel1/2 tum nyckelvidd 25 för ER-hylschuckar 16 | 309720 16 |
| ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 16 | 309700 16 |
| Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm | 309840 16 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40 | 308605 40 |