

**Flergasmätarsats X-am® 2800, Typ: 2800SET****Beställningsdata**

Ordernummer	097217 2800SET
GTIN	4048675696926
Artikelklass	09J

Beskrivning**Utförande:**

Flergas-mätinstrumentset Dräger X-AM® 2800 inklusive fyra integrerade sensorer för **samtidig mätning** av explosiva gaser och ångor, syre, kolmonoxid och vätesulfid. Mätinstrumentet förfogar över tillförlitlig mätteknik, sensorer med lång livslängd och enkelt handhavande för att säkerställa en hög säkerhet. Sensorerna är redan installerade i enheten från fabriken. Det lilla, lätta mätinstrumentet är bekvämt att bära och lätt att använda med handskar tack vare sina stora knappar. Displayen visar tydligt viktig information som gasmätvärden, larm och tid. Trådlös övervakning i realtid och vagnparkshantering med Dräger Gas Detection Connect. Robust design, damm-, vattenskydd (IP 68) och fallsäkerhet (> 2 meter) garanteras. **Trefaldigt larm:** akustiskt, optiskt och vibration.

leveransinnehåll:

1 x basenhet X-am® 2800 inklusive:

- **NiMH-batteri (drifttid 12 timmar) och laddningsstation**
- **EX-sensor för metan (explosionsrisk), stöttålig; mätområde: 0–100 % UEG.**
- **Sensor O₂ för syre; mätområde: 0–25 vol.-%.**
- **CO-sensor för kolmonoxid med låg koncentration; mätområde: 0–2 000 ppm.**
- **Sensor H₂S för vätesulfid med låg koncentration; mätområde: 0–200 ppm.**

OBS!:

Vid leverans är sensorerna redan inbyggda i basenheten.
Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.

Teknisk beskrivning

Datablad

Batterityp	Nickelmetallhydrid
IP-skyddsklass	IP 68
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Serie	X-am®
Djup	44 mm
höjd	130 mm
Bredd	48 mm
vikt	220 - 250 g
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
Produktslag	Flergasmätare