

**Kombifräsdorn, SK 40 A = 52, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302500 27
GTIN	4250122600787
Artikelklass	36E

Beskrivning**Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

Med kil – för fräsar **med längdspår**, t.ex. DIN 841.

Med medbringarring – för fräsar med **tvärspar**, DIN 1880.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	52 mm
Dorndiameter d ₁	27 mm
Lös medbringarring nr 309870	27
gängaM	M16
Frässpindellängd L ₄	33 mm
totallängd L	166 mm
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	21 mm
passande specialnyckel nr 309840	27
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27

Spännhylsa D ₁	27 mm
fäste	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 27 mm	309860 27
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Medbringarring för dorn-Ø 27 mm	309870 27
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40