



## Kombifräsdorn, SK 40 A = 52, Dorndiameter d1: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302500 32
GTIN	4250122600794
Artikelklass	36E

### Beskrivning

#### Utförande:

Invändig gänga för manuell fastspänning.

#### Användningsdata:

**Med kil** – för fräsar **med längdspår**, t.ex. DIN 841.

**Med medbringarring** – för fräsar med **tvärspar**, DIN 1880.

#### leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

#### Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

### Teknisk beskrivning

Lös medbringarring nr 309870	32
passande specialnyckel nr 309840	32
Dorndiameter d <sub>1</sub>	32 mm
gängaM	M16
Frässpindellängd L <sub>3</sub> med medbringarring	24 mm
totallängd L	169 mm
utkragningslängd A-mått	52 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	38 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32

Spännhylsa D <sub>1</sub>	32 mm
fäste	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

## Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32	309680 32
ER-chucknyckel1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 32	309700 32
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Medbringarring för dorn-Ø 32 mm	309870 32