

**WEKEM®****Teflon-tättningsband, 12 m, Typ: GOLD****Beställningsdata**

Ordernummer	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Artikelklass	08G

**Beskrivning****Utförande:**

Tättningsmedlen ersätter hampa, tättningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En **fullständig ytkontakt** garanterar **100 % täthet**. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tättningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler. Extra kraftfull, tät och elastisk teflontejp av högsta kvalitet, för alla gängtyper. Lämplig för propan, butan, naturgas, bensol och drivmedel, temperaturområde -240 till 260 °C.

**Användningsdata:**

Kan allt efter medier, rörledning och gängdimension användas vid upp till cirka 100 bar (egna försök behövs), vid 200 °C upp till högst 16 bar.

**OBS!:**

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tättningsmedlet appliceras.

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek	0,1 mm
Bredd	12 mm

för gängtyp	Alla
tillverkarens beteckning	GT
Hållbarhet från tillverkningsdatum	60 månad
Längd	12 m
lagringstemperatur	20 °C
Färg	gul
temperaturområde	-240 - 260 °C
Kemisk bas	Polytetrafluoretylen (PTFE)
Egenskap	klibbar inte
Egenskap	kan inte försprödas
Egenskap	obrännbar
Produktnamnsattribut	12 m
Produktslag	Tätningband