

**Slipskiva CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566367 125
GTIN	4007220304396
Artikelklass	550

Beskrivning**Utförande:**

Aggressiv slipskiva med **integrerad glasvävtallrik** och **patenterat spänn- och kylsystem**.

Platt användning utan att arbetsstycket skadas på grund av spännmuttern. Använd med adapter nr 566365.

För mycket hög slipeffekt på alla stålmaterial.

Med trekantig, precisionsformad keramikdorn.

Användningsdata:

För **hård och grov slipning** på ytor och kanter.

Ekonomiskt alternativ till grovslipskivor med **betydligt reducerad belastning i form av värme, buller, damm och vibrationer**.

Observera den flacka slipvinkeln och den kraftfulla drivningen (>1200 W).

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
hål-Ø	22,23 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Datablad

optimerad för material	Stål
rekommenderad arbetsvinkel	5-15 grad
maximal periferihastighet	80 m/s
Antal lägen	1
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	begränsat lämplig		
Ti	begränsat lämplig		
GG(G)	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		