

**Handske, par uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094267 10
GTIN	4048612139257
Artikelklass	04W

Beskrivning**Utförande:**

Handske av patenterad **Bamboo TwinFlex®-teknik**. Finkänslig 18 gauge stickteknik med ett högt genomskärningsskydd nivå D. Den **tunna SoftGrip-beläggningen** ger utmärkt grepp och hög nötningshållfasthet. Oeko-Tex 100-certifierad, pekskämskompatibilitet och resistent mot kontaktvärme upp till 100 °C.

Användningsdata:

Lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Modellen är analogt med EN 407 lämplig för kontaktvärme upp till +100 C.

Teknisk beskrivning

Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100

Datablad

EN 388	3X31D
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Bambu-viskos, HPPE, stål, PA, Elastan
Beläggning	SoftGrip-skum
Tillämpningsområde	Allround
Färg	grön
Norm	EN 407
Kontaktvärme upp till	100 °C
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	D
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar