

uvex**Handske, par uvex profi pure HG, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094266 7
GTIN	4048612106655
Artikelklass	04W

Beskrivning**Utförande:**

uvex profi pure HG. Den innovativa, speciella Hydro-Grip-polymerbeläggningen på den vattentäta handsken ger bättre grepp vid arbete i våta och fuktiga arbetsområden. Den höga bärförskriften stöds av den ergonomiska passformen och den höga fuktupptagningen i bomullsfodret. OEKO-TEX-certifierad och resistent mot kontaktvärme upp till 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	2121X
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Bomull
Beläggning	Hydro-Grip-specialpolymer

Datablad

Beläggningsvariant	Full beläggning
Tillämpningsområde	Heavy Duty
Färg	blå
vikt	93 g
Norm	EN 407
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar