

**Handske, par uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 094267 7      |
| GTIN         | 4048612139158 |
| Artikelklass | 04W           |

**Beskrivning****Utförande:**

Handske av patenterad **Bamboo TwinFlex®-teknik**. Finkänslig 18 gauge stickteknik med ett högt genomskärningsskydd nivå D. Den **tunna SoftGrip-beläggningen** ger utmärkt grepp och hög nötningshållfasthet. Oeko-Tex 100-certifierad, pekskämskompatibilitet och resistent mot kontaktvärme upp till 100 °C.

**Användningsdata:**

Lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Modellen är analogt med EN 407 lämplig för kontaktvärme upp till +100 C.

**Teknisk beskrivning**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Handskegenskap   | Lämplig för pekskärm  |
| Stickningsteknik | 18G                   |
| Kläder standard  | Oeko-Tex standard 100 |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| EN 388                | 3X31D                                 |
| EN 407                | X1XXXX                                |
| Hållarmaterial        | Bambu-viskos, HPPE, stål, PA, Elastan |
| Beläggning            | SoftGrip-skum                         |
| Tillämpningsområde    | Allround                              |
| Färg                  | grön                                  |
| Norm                  | EN 407                                |
| Kontaktvärme upp till | 100 °C                                |
| Användningsdata       | Flergångs                             |
| Skärskyddsklass       | D                                     |
| Produktslag           | Genomskärningsskyddade handskar       |