

KÄRCHER**Industridammsugare, tillverkarens beteckning: IVRL65/12****Beställningsdata**

Ordernummer	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Artikelklass	07D

Beskrivning**Utförande:**

Industridammsugare lämplig för uppsugning och avskiljning av **kylmedel, smörjemulsioner, vatten eller olja med fasta material (t.ex. metallspån).**

- **Kompakt konstruktion och robust material för bästa rullegenskaper.**
- **Högsta flexibilitet och lång hållbarhet med oljebeständig nätkabel.**
- **Sugdriften sker via en slanganslutning på sughuvudet som är vridbar 360°.**

1,2 kW industridammsugare med 1 motor, med **tippchassi** och **65 liters behållare**.

OBS!:

Ett utförande med 100 liters behållare av rostfritt stål finns under nr 078522 str. IVR-L100DP i vår e-butik.

Teknisk beskrivning

dammklass – dammsugare	L
dammklass – dammsugare	L
höjd	1251 mm
effektförbrukning	1200 W

Datablad

antal turbiner	1
behållarvolym	65 l
nominell anslutningsvidd	DN50 mm
vakuum	235 mbar
vikt	33 kg
bullernivå	70 dB(A)
Bredd	526 mm
luftvolymström	72 l/s
Längd	718 mm
Produktslag	Våt- och torrdammsugare