

KÄRCHER**Industridammsugare, tillverkarens beteckning: IVRL65/24****Beställningsdata**

Ordernummer	078522 IVRL65/24
GTIN	4066529164117
Artikelklass	07D

Beskrivning**Utförande:**

Industridammsugare lämplig för uppsugning och avskiljning av **kylmedel, smörjemulsioner, vatten eller olja med fasta material (t.ex. metallspån).**

- **Kompakt konstruktion och robust material för bästa rullegenskaper.**
- **Högsta flexibilitet och lång hållbarhet med oljebeständig nätkabel.**
- **Sugdriften sker via en slanganslutning på sughuvudet som är vridbar 360°.**

2,4 kW industridammsugare med 2 motor, med **tippchassi** och **65 liters behållare**.

OBS!:

Ett utförande med 100 liters behållare av rostfritt stål finns under nr 078522 str. IVR-L100DP i vår e-butik.

Teknisk beskrivning

behållarvolym	65 l
nominell anslutningsvidd	DN50 mm
vakuum	235 mbar
luftvolymström	144 l/s

Datablad

höjd	1326 mm
effektförbrukning	2400 W
vikt	43 kg
Bredd	532 mm
kabellängd	6 m
Längd	737 mm
dammklass – dammsugare	L
bullernivå	70 dB(A)
antal turbiner	2
Produktslag	Våt- och torrdammsugare