

**LED-ficklampa Pro med batteri, Typ: P5R-PRO****Beställningsdata**

Ordernummer	081399 P5R-PRO
GTIN	4058205037075
Artikelklass	04B

Beskrivning**Utförande:**

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

leveransinnehåll:

Inklusive uppladdningsbart batteri, laddningsstation, handrem, skyddselement.

Teknisk beskrivning

Brinntid steg 2	3,5 h
Ljusflöde	350 lm
Antal ingående batterier	1
Ljusflöde steg 3	25 lm
totallängd	131 mm
Ljusflöde-boost	750 lm
Huvud-Ø	36 mm
Brinntid steg 3	18 h
Batterityp	Litiumjon
brinntid	1 h
IP-skyddsklass	IP 68

Datablad

vikt	116 g
Ljusflöde steg 2	100 lm
Ökad brinntid	10 s
Produktslag	Ficklampa