

**LED-ficklampa Pro med batteri, Typ: P7R-PRO****Beställningsdata**

Ordernummer	081399 P7R-PRO
GTIN	4058205037136
Artikelklass	04B

Beskrivning**Utförande:**

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud. Intuitiv användning med hjälp av vridreglaget.

leveransinnehåll:

Inklusive uppladdningsbart batteri, laddningsstation, handrem, skyddselement.

Teknisk beskrivning

Brinntid steg 3	60 h
ljusflöde	1000 lm
Ljusflöde-boost	2000 lm
vikt	223 g
totallängd	170 mm
Brinntid steg 2	5 h
brinntid	2,5 h
Ökad brinntid	10 s
Antal ingående batterier	1
Ljusflöde steg 2	450 lm

Datablad

Huvud-Ø	42 mm
Ljusflöde steg 3	25 lm
IP-skyddsklass	IP 68
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Ficklampa